


Вид в разрезе

PZN-plus

- i** Данный вид в разрезе показывает работу, а также различные функции и дополнительные возможности продукта. Характеристики продукта и непосредственно применимую информацию, содержащуюся в данных статьях, можно найти в технических характеристиках, чертежах и др.



Поршень перемещается вверх и вниз под действием сжатого воздуха. Наклонные рабочие поверхности клинового механизма обеспечивают синхронное центрирующее перемещение губок.

- 1 Корпус**
это облегченная конструкция благодаря использованию высокопрочного алюминиевого сплава
- 2 Клиновый механизм**
для передачи большого усилия и центрального захвата
- 3 Система датчиков**
Кронштейны для бесконтактных выключателей и регулируемые управляющие кулачки в корпусе

4

Многорреберная направляющая

точный захват благодаря направляющим базовых губок с высокой нагрузочной способностью и минимальным люфтом